



# 指静脈認証型 セキュリティボックス

## FitBOX



- 指静脈で認証します。登録数は1,000人(2,000指)まで、認証速度は1,000人でも1.1秒。
- 収納トレーにはカード、鍵、スマートキー、USBメモリーなどいろいろなものが収納できます。
- 収納物はタグと一緒にトレーに入れ、所定の場所にセットします。
- ユニットは、20トレー、50トレー、80トレーの3種類あります。
- PCでオンライン管理することもオフライン操作(トレー出し入れ)することも可能です。
- LAN接続により複数台の接続ができます。
- アプリケーションのスケジュール管理機能でトレー単位の管理ができ、未使用、未返却などの状況を管理者にメール通知することもできます。
- 監視機能によりリアルタイムでボックス管理ができます。
- 設置及び故障時の対応が簡単に行なえます。



# カードの管理・紛失に困っていませんか？

「社員/パート/アルバイトのカード管理にぴったしのFitBOX！」

## 例えばこんな使い方・・・

○出勤時



- ① グループの代表者が指静脈による認証を行います。
  - ② グループ全員のタグ付きカードをFitBOXより取り出します。
  - ③ グループの各個人にカードを渡します。
  - ④ 空のトレイはFitBOXへ収納しておきます。
- グループの代表者だけが認証する事により取り出し時間を短縮します。

○退勤時



- ① タッチパネルに触れて前扉を開けます。
  - ② 各個人がカードをタグと同じ番号のトレイに返却します。
- 指静脈による認証は不要です。(認証が必須のオプションもあります)
- 違う番号のトレイに返却しようとしても収納できません。
- ③ 時間までにカードが返却されないとグループの管理者にメール通知をするスケジュール管理機能があります。
- 誰がいつ取り出したか、いつ返却されたか等のログが保持されます。

項目	仕様
寸法・質量	① ベース20トレイ 660(W) X 310 (H) X 280 (D) (オプション ゴム足20mm) 27Kg
	② 増設30トレイ 660(W) X 310 (H) X 280 (D) 28Kg
	※1. 拡張50トレイ①+② 55Kg、 ※2. 拡張80トレイ①+②+② 83Kg
電源電圧・消費電力	AC100V 50/60Hz ・常時10W 、動作時30W
生体認証部	指静脈認証 (FDV-560)
操作部	4.3インチタッチパネル
通信機構	Ethernet 100Base-T
音声出力	スピーカー
使用環境	0~40°C 0~90%(結露無きこと)
環境性能	特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠

お問い合わせ先 (販売元)

**FITWARE** フィットウェア株式会社

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル2F  
TEL: 03-6381-2968 FAX: 03-3980-8697  
E-Mail: info@fitware.co.jp URL: http://www.fitware.co.jp

製造元

**SJC** 積水樹脂キャップアイシステム株式会社

〒108-0073 東京都港区三田三丁目2番3号万代三田ビル2F  
TEL: 03-6400-5155 FAX: 03-6400-5157  
E-Mail: cap00@cap-ai.jp URL: http://www.cap-ai.jp